


**HOLEX****Rezkarji VHM, neprevlečeni, Ø e8 DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2241 20
GTIN	4062406199005
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **fino brušenimi**utori za odrezke, za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

**Kot art. 202241.**

**Uporaba:**

Za grobo in gladilno rezkanje.

**Tehnični opis**

Število zob Z	3
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Ø držala $D_s$	20 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Dolžina rezil $L_c$	40 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila $D_c$	20 mm

Celotna dolžina L	104 mm
Kot spirale	45 stopinj
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,085 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	brez
	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Pribor

Rezkarji VHM $\varnothing$ e8 DC 20 mm	202241 20
----------------------------------------	-----------

