

HOLEX**Rezkarji VHM, neprevlečeni, Ø e8 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2242 8
GTIN	4062406199050
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **fino brušenimi**utori za odrezke, za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Kot art. 202242.

Uporaba:

Za grobo in gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	24 mm
Kot spirale	45 stopinj
Ø rezila D_c	8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D_s	8 mm
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm

Celotna dolžina L	70 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,03 mm
Število zob Z	3
Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju
Barvni prstan	ne
Vrsta izdelka	brez
	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

Rezkarji VHM \varnothing e8 DC 8 mm	202242 8
---------------------------------------	----------

