

Garant**Pnevmatski centrični primež, Tip: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360180 160
GTIN	4062406198732
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Nastavljiv hod + 5 mm na stran.**
- **Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.**
- **Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.**

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za **avtomatizirano uporabo** prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Program čeljusti art. 360183 – 360187.

Tehnični opis

Masa	12,2 kg
Višina H	99,2 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm

Maksimalni tlak stisnjenega zraka	9 bar
Vpenjalni hod	8,5 mm
Širina čeljusti A	104 mm
ustreza barvni kodi	PCV 160
Vrsta izdelka	Strojni primež