

HOLEX**Garnitura orodja, 21-delna v torbi z zadrگو, Število delov: 21****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 680135 21 |
| GTIN | 4062406199937 |
| Razred artikla | 66H |

Opis**Obseg dobave:**

Tračni meter: 1 kos, art. 462014 vel. 3

Dvostranski viličasti ključi: Po 1 kos art. 610950 vel. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z okroglo glavo v držalu iz umetne mase: 1 kos, art. 627225 vel. 9

Izvijač Pozidriv: Po 1 kos art. 660701 vel. 3,5; 4; 5,5

Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668401 vel. 1; 2

Kombinirane klešče: 1 kos, art. 701515 vel. 160

Shranjevanje v torbi z zadrگو: 1 kos, art. 691536

Napotek:**Ob dobavi je orodje v mapi za orodje.****Tehnični opis**

| | |
|---------------|------------------|
| Število delov | 21 |
| Vrsta izdelka | Garnitura orodja |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 1 | 668401 1 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 17X19 mm | 610950 17X19 |
| Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 2 | 668401 2 |
| Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm | 660701 5,5 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm | 610950 14X15 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm | 610950 12X13 |
| Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 4 mm | 660701 4 |
| Kombinirane klešče, svetle, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm | 701515 160 |
| Tračni meter, mm/colska skala Dolžina traku 3 m | 462014 3 |
| Mapa za orodje z zadrgo | 691536 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm | 610950 8X9 |
| Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm | 660701 3,5 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm | 610950 10X11 |
| Garnitura ključev za notranji 6-kotniknikljani Število izvijačev 9 | 627225 9 |