



Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 320652 3 |
| GTIN | 4062406200282 |
| Razred artikla | 32L |

Opis

Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba z vitkim ohišjem.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših komponent na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 49 mm

Uporabna dolžina B: 79 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 25 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 29,5 mm

Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|----------|
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,006 mm |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Uporabna dolžina B | 79 mm |
| Morsekonus | MK3 |
| Dolžina konice C | 29,5 mm |
| za maso obdelovanca | 500 kg |
| Ø ohišja D | 49 mm |
| maksimalni Ø konic 60° A | 25 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 5000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |