



## Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, Ø 125 mm, Zrnatost: 80



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5285 80
GTIN	4062406201654
Razred artikla	GGN

### Opis

#### Izvedba:

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
- **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**

**long life** – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Ustreza 565285.

#### Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

#### Obseg dobave:

**100 kosov** lamelnih brusnih diskov art. 565285.

#### Napotek:

**Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.**

### Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
------------	----------

Opis oblike	izbočena
Ø plošče	125 mm
Zrnatost	80
Vsebina	100
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Lamelni brusni disk long life ZA, koničen Zrnatost 80	565285 80
---	-----------

