

**HOLEX****Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, Ø 125 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5285 40
GTIN	4062406201630
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
- **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**

**long life** – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Ustreza 565285.

**Uporaba:**

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

**Obseg dobave:****100 kosov** lamelnih brusnih diskov art. 565285.**Napotek:****Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.****Tehnični opis**

Ø plošče	125 mm
----------	--------

Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	40
Opis oblike	izbočena
Vsebina	100
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Lamelni brusni disk long life ZA, koničen Zrnatost 40	565285 40
---	-----------

