

HOLEX**Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, Ø 150 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5286 60
GTIN	4062406201685
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
- **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**

long life – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Ustreza 565286.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Napotek:**Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.****Tehnični opis**

Ø plošče	150 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

Opis oblike	izbočena
Vsebina	100
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Lamelni brusni disk long life ZA, koničen Zrnatost 60	565286 60
---	-----------