


HOLEX**Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 100****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5779 100 |
| GTIN | 4062406201807 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:**

Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.

Samopritrdilni brusni diski s polodprto prevleko, običajni korund (A).

Ustreza 567790.

Uporaba:

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni **vsestranski brusni diski** za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.

Univerzalni **vsestranski izdelek** za grobo, vmesno in fino brušenje na vseh površinah iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.

Tehnični opis

| | |
|----------|--------|
| Ø plošče | 150 mm |
| Zrnatost | 100 |
| Vsebina | 500 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Kratice za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 150 mm |
| Število lukenj za odsesavanje | 15 |
| Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik |
| maksimalna obodna hitrost | 40 m/s |
| Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm | 567885 150 |
| | 567887 150 |

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø
150 mm

Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm

567990 147

Samopritrdilni brusni diski (A)15 lukenj Zrnatost 100

567790 100