


HOLEX**Samopritrdilni brusni diski (A) 15 lukenj, Ø 150 mm, Zrnatost: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5779 180
GTIN	4062406201838
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.

Samopritrdilni brusni diski s polodprto prevleko, običajni korund (A).

Ustreza 567790.

Uporaba:

Na **vibracijskih brusilnikih** s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odesavanja prahu). Univerzalni **vsestranski brusni diski** za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.

Univerzalni **vsestranski izdelek** za grobo, vmesno in fino brušenje na vseh površinah iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.

Tehnični opis

Ø plošče	150 mm
Zrnatost	180
Vsebina	500

Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 150 mm
Število lukenj za odsesavanje	15
Pogonski stroj	Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Vrsta izdelka	Samopritrdilni brusni diski

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Samopritrdilni brusni krožnik PU Zunanji Ø 150 mm	567885 150
	567887 150

Samopritrdilni brusni krožnik PUz več luknjami Zunanji Ø
150 mm

Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm

567990 147

Samopritrdilni brusni diski (A)15 lukenj Zrnatost 180

567790 180