

**HOLEX****Brusna plošča, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5401 36
GTIN	4062406201906
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Cirkonijev korund (ZA) z **najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo** za ekonomično uporabo pri obdelavi jekla in nž-kovin.

Ustreza 554018.

**Tehnični opis**

Vsebina	250
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusna plošča

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno
INOX	pogojno primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	pogojno primerno
suho	primerno

## Pribor

Brusna plošča(ZA) Zrnatost 36

554018 36