

**Brusna plošča, Ø 50,8 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5401 120
GTIN	4062406201944
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Cirkonijev korund (ZA) z **najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo** za ekonomično uporabo pri obdelavi jekla in nž-kovin.

Ustreza 554018.

Tehnični opis

Vsebina	250
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	primerno
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno
INOX	pogojno primerno
Ti	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	pogojno primerno
suho	primerno

Pribor

Brusna plošča(ZA) Zrnatost 120

554018 120