

Garant**HPC svedri VHM, tip FS, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122670 6
GTIN	4045197056511
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:****Posebno čvrsti** zaradi večje debeline jedra in **specialnega profila**. Specialno koničenje.**Visoka točnost krožnega teka** in **dolga življenjska doba**.**Visoka kakovost izvrtin.****Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .**Napotek:**Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.1

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122675**.Oblika **HE**: naročite **art. 122670 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega \emptyset : h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega \emptyset : h7Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 35 mm

Celotna dolžina L: 82 mm

 \emptyset držala D_s : 6 mmPodajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/v**Tehnični opis**

Dolžina utorov L_c	44 mm
Nazivni $\emptyset D_c$	6 mm
Toleranca držala	h6

Število rezil Z	2
Podajanje f v titan < 850 N/mm ²	0,08 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	82 mm
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	35 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
	6×D
Tip	FS
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	260 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	160 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	30 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HE

129100 HE