

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 19/3,1mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273562 19/3,1
GTIN	4062406202644
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 274093 ali 319132–319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.

Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Višina lista h ₅	19 mm
Širina zareze w	3,1 mm
Serijska	Eco
za maksimalni Ø obdelovanca	45 mm
Celotna dolžina L	86 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Sistemska ključ	da

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje