

**Garant****List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/3,1 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273562 26/3,1
GTIN	4062406202668
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

**Uporaba:**

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

**Primerno za:**

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132–319133 (VDI-držalo).

**Rezervni del:**

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.

Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

## Tehnični opis

Širina zareze w	3,1 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
Serijska	Eco
za maksimalni Ø obdelovanca	75 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Sistemska ključ	da

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje