

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 26/4,1 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273562 26/4,1
GTIN	4062406202675
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132–319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.

Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Serija	Eco
Širina zareze w	4,1 mm
Višina lista h ₅	26 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	80 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da
Sistemeski ključ	da

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje