

**Garant****List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/3,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273564 26/3,1
GTIN	4062406202750
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.  
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

**Uporaba:**

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

**Primerno za:**

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132–319133 (VDI-držalo).

**Rezervni del:**

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.

Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

za maksimalni $\varnothing$ obdelovanca	75 mm
Serija	Eco
Širina zareze w	3,1 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da

Sistemiški ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje