

**Garant****List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/4,1 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273564 26/4,1
GTIN	4062406202767
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.  
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

### Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

### Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132–319133 (VDI-držalo).

### Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.  
Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

### Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

## Tehnični opis

Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	80 mm
Širina zareze w	4,1 mm
Serijska	Eco
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da

Sistemiški ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje