

Garant**List za zarezovanje eco, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/5,1 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273564 32/5,1
GTIN	4062406202804
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali art. 319132–319133 (VDI-držalo).

Rezervni del:

Mašilni vijak art. 279828, vel. 2.

Zapiralni vijak art. 279830, vel. 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Višina lista h ₅	32 mm
Širina zareze w	5,1 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	120 mm
Serijska	Eco
Celotna dolžina L	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	da

Sistemiški ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje