



## Pnevmatski tračni brusilnik Dynafile®, Tip: 14000



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079551 14000
GTIN	616026140004
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsestransko uporabne naprave z **nastavljivim vodilom brusnega traku, natančnim ravnim tekom** in zamenljivo **kontaktno roko** za obdelovanje s kontaktnim kolescem ali pritisno površino. Kompozitni pokrov brusnega traku omogoča **hitro in preprosto zamenjavo brusnega traku**. **Hlajenje brusnega traku** prek izstopnega zraka podaljšuje življenjsko dobo brusnih trakov. Z nastavljivim ročajem. **Dynafile®**, robustna, univerzalno uporabna tračna pila.

#### Uporaba:

Za brušenje, posnemanje zarobka, naknadno in zaključno obdelavo ter poliranje, idealni tudi za fleksibilno obdelavo težko dostopnih mest.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami. 1 kontaktna roka, brusni trak 13 × 610 mm.

#### Napotek:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Širina traku	3–4; 6; 13 mm
Delovni hrup	77 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	876 l/min
Oznaka proizvajalca	Dynafile
Masa	1,4 kg

Izhodna moč	379 W
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Serijski model	Dynafite
Dolžina traku	610 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

---

## Pribor

Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11218	079559 11218
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11219	079559 11219
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11231	079559 11231
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11232	079559 11232
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11213	079559 11213
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11216	079559 11216