

**Trikotni ključ, za vijake: M4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 623505 M4 |
| GTIN | 4020772044350 |
| Razred artikla | 63Q |

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 90 mm

Notranja višina glave F: 6,8 mm

Ø držala: 9 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|--------|
| za vijake | M4 |
| Dolžina držala | 90 mm |
| Ø držala | 9 mm |
| Notranja višina glave F | 6,8 mm |
| Tip | 22417A |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem