

**Trikotni ključ, za vijake: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623505 M5
GTIN	4020772044367
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 100 mm

Notranja višina glave F: 8,3 mm

Ø držala: 12 mm

Tehnični opis

za vijake	M5
Ø držala	12 mm
Dolžina držala	100 mm
Notranja višina glave F	8,3 mm
Tip	22417A

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem