

**Trikotni ključ, za vijake: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623505 M6
GTIN	4020772044374
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 115 mm

Notranja višina glave F: 10,05 mm

Ø držala: 14 mm

Tehnični opis

Notranja višina glave F	10,05 mm
Dolžina držala	115 mm
Ø držala	14 mm
za vijake	M6
Tip	22417A

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem