



Trikotni ključ, za vijake: M10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	623505 M10
GTIN	4020772044398
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:

DIN 22417 A

Dolžina držala: 140 mm

Notranja višina glave F: 15,05 mm

Ø držala: 20 mm

Tehnični opis

Dolžina držala	140 mm
Notranja višina glave F	15,05 mm
Ø držala	20 mm
za vijake	M10
Tip	22417A

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem