

**Trikotni ključ, za vijake: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623505 M12
GTIN	4020772044404
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

**Uporaba:**

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

**Standard:****DIN 22417 A**

Dolžina držala: 160 mm

Notranja višina glave F: 16,55 mm

Ø držala: 20 mm

**Tehnični opis**

Ø držala	20 mm
Dolžina držala	160 mm
Notranja višina glave F za vijake	16,55 mm M12
Tip	22417A

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem