

**Trikotni ključ, za vijake: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623505 M16
GTIN	4020772044411
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 180 mm

Notranja višina glave F: 20,55 mm

Ø držala: 25 mm

Tehnični opis

Ø držala	25 mm
za vijake	M16
Dolžina držala	180 mm
Notranja višina glave F	20,55 mm
Tip	22417A

Vrsta izdelka

Nasadni ključ s T-ročajem