



Hladilna enota, Tip: CU1/US



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Razred artikla	31E

Opis

Izvedba:

- Odlagalna površina za hladilne vložke.
- Avtonomna izvedba.
- 2 × kontaktni hladilnik s prisilnim upravljanjem (brez poškodb orodij za nakrčevanje!).

Uporaba:

- Hlajenje neodvisno od konture.

Obseg dobave:

- Vključno z aktivnim hladilnim modulom.
- 5 hladilnih vložkov Ø 6 – 32 mm art. 354260.

Dodatni pribor:

- Primerna podstavna omara art. 354290.
- Hladilni vložki art. 354260–354279 v seznamu nadomestnih delov.

Napotek:

Za delovanje aktivnega hladilnika je potrebno 1,4 litra etil glikola (npr. Glysantin G48).

Širina: 430 mm

Višina: 902 mm

Globina: 533 mm

Masa: 39 kg

Širina aktivnega hladilnega modula: 413 mm

Višina aktivnega hladilnega modula: 415 mm

Tehnični opis

Višina aktivnega hladilnega modula	415 mm
Moč aktivnega hladilnega modula	0,47 kW
Globina	533 mm
Širina	430 mm
Globina aktivnega hladilnega modula	283 mm
Višina	902 mm
Širina aktivnega hladilnega modula	413 mm
Masa	39 kg
Priključek aktivnega hladilnega modula	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Masa aktivnega hladilnega modula	22 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Pribor za naprave za nakrčevanje

Pribor

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za PSC za konusno držalo 40 PSC	354227 40
Podstavna omara	354290
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 3-5 mm	354240 3-5
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za PSC za konusno držalo 63 PSC	354227 63
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16

Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno držalo 40 SK	354225 40
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno držalo 40 HSK	354226 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno držalo 50 SK	354225 50
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno držalo 30 SK	354225 30
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno držalo 32 HSK	354226 32
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno držalo 100 HSK	354226 100
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno držalo 50 HSK	354226 50
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za PSC za konusno držalo 50 PSC	354227 50
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za PSC za konusno držalo 30 PSC	354227 30
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno držalo 80 HSK	354226 80
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za HSK za konusno držalo 63 HSK	354226 63
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm	354240 20-32
Hladilni vložek (surovec)	354279
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 10 mm	354268 10

Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 12 mm	354268 12
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 3 mm	354268 3
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 4 mm	354268 4
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 5 mm	354268 5
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 6 mm	354268 6
Hladilni vložek 3° za Ø vpenjanja D1 8 mm	354268 8
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 10-12 mm	354260 10-12
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 14-16 mm	354260 14-16
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 18-20 mm	354260 18-20
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 25-32 mm	354260 25-32
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 3-5 mm	354260 3-5
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 6-8 mm	354260 6-8
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 10-12 mm	354265 10-12
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 3-5 mm	354265 3-5
Hladilni vložek 4,5° za Ø vpenjanja D1 6-8 mm	354265 6-8