

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 8/06mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Velikost ploščice	6 mm
Dolžina glave L ₁	8 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost držala	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	SCACR/L 0808M06
Funkcijska širina L ₄	8 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500