

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260015 12/06 |
| GTIN | 4045197797803 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Dolžina glave L ₁ | 12 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 12 mm |
| Velikost držala | 12 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269021 1 |
| ISO-oznaka držala | SCACR/L 1212M06 |
| Velikost ploščice | 6 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7 | 674248 TX7 |
| Vpenjalni vijak Tip 1 | 269021 1 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |