

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	16 mm
Velikost držala	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	6 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
ISO-oznaka držala	SCACR/L 1616M06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500