

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 8/07mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SDACR/L 0808M07
Velikost ploščice	7 mm
Velikost držala	8 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Dolžina glave L ₁	12,7 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500