

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 12/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260298 12/11 |
| GTIN | 4045197797889 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Velikost ploščice | 11 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. |
| Velikost držala | 12 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 12 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269021 2 |
| ISO-oznaka držala | SDACR/L 1212M11 |
| Dolžina glave L ₁ | 18 mm |
| Serija | QuickTurn |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Vpenjalni vijak Tip 2 | 269021 2 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |