

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	SDACR/L 1616M11
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 2	269021 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500