

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 10/07mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Funkcijska širina L ₄	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SDACR/L 1010M07
Velikost držala	10 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L ₁	15 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500