

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost držala	12 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SDACR/L 1212M11
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Dolžina glave L ₁	18 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Vpenjalni vijak Tip 2

269021 2

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500