

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260299 16/11 |
| GTIN | 4045197797957 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. |
| ISO-oznaka držala | SDACR/L 1616M11 |
| Velikost držala | 16 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269021 2 |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Funkcijska širina L ₄ | 16 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 20 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba | Plano struženje |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Vpenjalni vijak Tip 2

269021 2

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500