

Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 10/07mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	SDNCN 1010M07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	15 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	5,2 mm
Velikost držala	10 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Vpenjalni vijak Tip 1

269021 1

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500