

Držalo za zunanje struženje, nevtravno, Velikost držala/ploščice: 12/11 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁ nevtravnih držal	21 mm
Celotna dolžina L nevtravnih držal	150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
ISO-oznaka držala	SDNCN 1212M11
Velikost držala	12 mm
Funkcijska širina L ₄ nevtravnih držal	6,2 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtravno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	269021 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500
