

**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SDNCN 1616M11
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	21 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	8,6 mm
Velikost držala	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	62,5 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Vpenjalni vijak Tip 2

269021 2

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500