

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260904 10/11  |
| GTIN                  | 4045197798008 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Velikost držala                         | 10 mm                       |
| Velikost ploščice                       | 11 mm                       |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | TC.. 1102..                 |
| ISO-oznaka držala                       | STJCR/L 1010M11             |
| Celotna dolžina L                       | 150 mm                      |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269021 1                    |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>            | 16 mm                       |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>        | 10 mm                       |
| Standard                                | Tovarniški standard         |
| Vrsta uporabe                           | desno                       |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                          |
| Nastavitveni kot κ                      | 93 stopinj                  |
| Uporaba                                 | Plano struženje             |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Vrsta izdelka                           | Držalo za zunanje struženje |

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Vpenjalni vijak Tip 1   | 269021 1   |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7                          | 674248 TX7 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |