

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Dolžina glave L ₁	16 mm
ISO-oznaka držala	STJCR/L 1616M11
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500