

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	STJCR/L 1616M11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500