

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 8/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SVACR/L 0808M11
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	8 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost držala	8 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200