

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 10/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	SVACR/L 1010M11
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Velikost držala	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	10 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	269021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200