

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 12/16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost držala	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
ISO-oznaka držala	SVACR/L 1212M16
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak Tip 2	269021 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500