

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 8/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	8 mm
ISO-oznaka držala	SVACR/L 0808M11
Dolžina glave L ₁	26 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200