

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	SVACR/L 1616M11
Dolžina glave L ₁	26 mm
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 1
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200