

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 12/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost držala	12 mm
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka držala	SVACR/L 1212M16
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269021 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500