

**BENNING****Multimeter, Oznaka proizvajalca: MM5-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto ohišje iz umetne mase z velikim 3 1/2, 4 ali 4 3/4-colskim LCD-prikazovalnikom.

**Uporaba:**

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe. Nudijo visoko varnost in več dodatnih funkcij.  $\mu$ A-merilno območje za merjenje izolacijskih tokov, preverjanje prevodnosti z brenčalom in rdečo svetlečo diodo za hrupno okolje.

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijami, merilnimi vodniki, kompaktno zaščitno torbo in navodili za uporabo. Žično temperaturno tipalo, gumijast zaščitni okvir z magnetnim obešalom.

**Tehnični opis**


Upor	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Kapaciteta	0,01 nF – 1 mF
Obseg prikaza	6000

Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 300 V
Kalibriranje	I3
Kalibriranje	I7
Frekvenca	0,01 Hz – 50 kHz
Napetostni senzor (brezkontaktni)	da
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 600 V
Preverjanje diod	da
luknjačev z držalom	0,1 mV – 600 V
Enosmerni tok DC	0,1 µA – 10 A
Izmenični tok AC	1 mA – 10 A
Osnovna točnost	0,5 %
Pomnilniška funkcija	HOLD
Pomnilniška funkcija	Pmin / Pmaks
Preverjanje prevodnosti	da
Temperatura	-40 - 400 °C
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Material ohišja	Umetna masa
Vrsta izdelka	Multimetri

## Storitve

Kalibriranje temperaturnega tipala z/brez prikazovalnika Tip A	027520 A
DAkS-kalibriranje Temperaturno tipalo z/brez prikazovalnika Tip A	027540 A
DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3
	027000 3

Kalibriranjedigitalnega multimetra Število decimalnih mest 3



---

**Pribor**

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3