

BENNING**preizkuševalnika napetosti DUSPOL®, Tip naprave: PROFIPOL+****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Blokada preizkusnega ročaja za enoročno uporabo na vtičnicah in za varno shranjevanje. Prikaz napetosti deluje tudi z izpraznjenimi oz. odvzetimi baterijami.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, industriji, pri vzdrževalnih delih in popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Tehnični opis

Preverjanje polarnosti	LED
Preverjanje prevodnosti	akustično / LED
Prikazovalnik	LED
Območje prikazovanja AC	12 - 690 V

Preverjanje faz	LED
brezkontaktni detektor prekinitve kabla	da
Kategorija prenapetosti	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Območje prikazovanja DC	12 - 690 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Kalibriranje	I1
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------